

Каталог продукции СИБЭКОПРИБОР

НАИМЕНОВАНИЕ		
➤ Концентраторы КН-2м, КН-3 для определения концентрации нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС		
• Комплектация № 1 - Концентратор, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки), - хроматографические колонки (6 шт.), штатив для колонок; - ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432); ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433); ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409); - ГСО 7822-2000 (НП-Сиб).	КН-2м	
	КН-3	
• Комплектация № 2 Комплектация № 1 + экстрактор лабораторный ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт).	КН-2м	
	КН-3	
• Комплектация № 3 Комплектация № 2 + система пробоотборная СП-2, набор химической посуды.	КН-2м	
	КН-3	
➤ ЭКСТРАКТОР ЭЛ-1 Экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000 (1,0 дм ³), паспорт.		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: scb@nt-rt.ru
 Веб-сайт: <http://sibeco.nt-rt.ru>

➤ СИСТЕМА ПРОБООТБОРНАЯ СП-2 Система пробоотборная, трос капроновый (Ø 4 мм), бутыль стеклянная (1,0 л)	
➤ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ (количественный химический анализ)	
• ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) "Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН".	
• ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433) "Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН".	
• ПНД Ф 14.1:2.4.256-09 (ФР.1.31.2010.07434) "Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН".	
• ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409) "Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН".	
• ПНД Ф 14.1:2.4.273-2012 (ФР.1.31.2006.02410) "Методика измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН".	
• ПНД Ф 13.1:2.3.74-2012 (ФР.1.31.2008.05169) "Методика измерений массовой концентрации углеводов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН"	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: scb@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://sibeco.nt-rt.ru>

➤ ГСО 7822-2000 (НП-СиБ) состава раствора нефтепродуктов в четырёххлористом углероде (1 комплект – 5 ампул).	
➤ ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (1 комплект – 5 ампул).	
➤ "Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четырёххлористого углерода"	
➤ Измеритель температуры многоканальный прецизионный «Термоизмеритель ТМ-12» измерение температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей – термометров сопротивления (ТС) с учётом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования (производится в 3-х модификациях):	
• Термоизмеритель ТМ-12.1 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) Поставка за дополнительную плату: кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр	
• Термоизмеритель ТМ-12.2 12 ТС подключаются непосредственно к прибору. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C; - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: scb@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://sibeco.nt-rt.ru>

• Термоизмеритель ТМ-12.4 • Измерение температуры производится с использованием как ИСХ ТС, так и НСХ ТС по ГОСТ 6651. • 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра; - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C; - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) Поставка за дополнительную плату: кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр	
«Методика измерений температуры в диапазоне от минус 145 °С до 700 °С при помощи измерителя температуры многоканального прецизионного "Термоизмеритель ТМ-12"»	
«Методика измерений температуры в диапазоне от минус 145 °С до 660 °С при помощи измерителей температуры многоканальных прецизионных "Термоизмеритель ТМ-12", "Термоизмеритель ТМ-12м" и термопреобразователей из платины». ФР.1.32.2013.14806	
➤ Блок выравнивающий БВ-1 обеспечивает дополнительное выравнивание температурного поля в термостате при поверке и калибровке термометров сопротивления. Изготовление по заказу	

➤ Измеритель температуры многоканальный прецизионный «Термоизмеритель ТМ-12м» для измерения температуры контактным способом с использованием датчиков температуры – термопреобразователей сопротивления (ТС) или термоэлектрических преобразователей (ТП) с учётом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования (производится в 3-х модификациях):	
• Термоизмеритель ТМ-12м.2 • 12 ТС подключаются непосредственно к прибору. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра Поставка за дополнительную плату: - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: scb@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://sibeco.nt-rt.ru

• Термоизмеритель ТМ-12м.4 • Измерение температуры производится с использованием как ИСХ ТС, так и НСХ ТС по ГОСТ 6651. • 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра; - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) Поставка за дополнительную плату: - кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB	
• Термоизмеритель ТМ-12м.5 • Добавлена функция измерения температуры с использованием ТП. • Измерение температуры производится с использованием ИСХ ТС и НСХ ТС по ГОСТ 6651, ИСХ ТП и НСХ ТП по ГОСТ Р 8.585. • 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. • ТП подключаются к прибору через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра; - клеммная колодка (12 шт.); - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) Поставка за дополнительную плату: - кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB	
➤ ТЕРМОСТАТ АТ-1 стабилизация температуры (20,0 ± 0,5) °С при определении БПК. Термостат (объём рабочей камеры 21дм³), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации)	
➤ ТЕРМОСТАТ АТ-2 стабилизация температуры в диапазоне (20,0 °С - 50 °С) ± 0,5 °С. Термостат (объём рабочей камеры 21дм³), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации)	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: scb@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://sibeco.nt-rt.ru>